

XH형 기준전동용량표 (25.4mm폭당)

단위 : kW

소 P U L L E Y 잇 수		40	44	48	60	72	84	96	120
피치원직경 (mm)		282.98	311.28	339.57	424.47	509.36	594.25	679.15	848.93
소 풀 리 회 전 수 (rpm)	575	7.04	7.70	8.35	10.20	11.90	13.41	14.70	16.49
	690	8.35	9.11	9.84	11.90	13.68	15.14	16.23	17.04
	725	8.74	9.52	10.28	12.38	14.16	15.57	16.55	16.92
	870	10.28	11.15	11.98	14.16	15.81	16.80	17.03	14.79
	950	11.08	11.99	12.84	14.99	16.44	17.04	16.65	12.35
	1160	13.01	13.95	14.78	16.55	17.03	15.97	13.12	
	1425	14.99	15.81	16.44	16.98	15.14			
	1750	16.58	16.98	17.02	14.66				
	2850	12.35							
	3450								
	100	1.26	1.38	1.51	1.88	2.26	2.63	3.01	3.75
	200	2.51	2.76	3.01	3.75	4.48	5.21	5.93	7.33
	300	3.75	4.12	4.48	5.57	6.64	7.67	8.68	10.58
	400	4.97	5.45	5.93	7.33	8.68	9.97	11.18	13.35
	485	5.99	6.56	7.12	8.76	10.31	11.74	13.05	15.18
	500	6.16	6.75	7.33	9.01	10.59	12.04	13.35	15.45
	600	7.33	8.01	8.68	10.59	12.31	13.82	15.09	16.73
	700	8.46	9.23	9.97	12.04	13.82	15.27	16.33	17.02
	800	9.55	10.38	11.18	13.35	15.09	16.33	16.97	16.16
	900	10.59	11.47	12.31	14.49	16.07	16.93	16.95	13.99
	1000	11.57	12.49	13.35	15.45	16.73	17.02	16.16	
	1100	12.49	13.43	14.27	16.20	17.03	16.55	14.53	
	1200	13.35	14.27	15.09	16.73	16.95	15.46		
	1300	14.13	15.03	15.77	17.01	16.43	13.69		
	1400	14.83	15.67	16.33	17.02	15.46			
	1500	15.45	16.20	16.73	16.75	13.99			
	1600	15.97	16.61	16.97	16.16				
	1700	16.40	16.89	17.05	15.25				
	1800	16.73	17.03	16.95	13.99				
	1900	16.94	17.03	16.65					
	2000	17.04	16.87	16.16					
	2100	17.02	16.55	15.46					
	2200	16.87	16.06	14.53					
	2300	16.59	15.39	13.38					
	2400	16.16	14.53						
	2500	15.59	13.48						
	2600	14.87							
	2800								
	3000								
	3200								
	3400								
	3600								

표시 범위의 사용은 벨트 속도 33m/s 이상이 되기 때문에 폴리의 움직임 밸런스를 맞추고 사용하여 주십시오.